

## Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm

Produktbeschreibung: Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Sony E-mount - für Sony NXCAM NEX-EA50, FS700; a NEX 3NL, 3NY, 5T, 5TL, 5TY; a3000; a5000; a6000

Gruppe: Objektiv/Filter  
 Hersteller: WALSER  
 Hersteller Artikel Nr: 17373  
 EAN: 4250234573733



### Beschreibung:

Das walimex pro Telezoom-Objektiv verfügt über einen außergewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300mm bei einer Lichtstärke von 1:8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Da das Objektiv innen fokussiert (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit), können Sie problemlos Pol- und Verlauffilter einsetzen. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf einem Stativ montieren.

Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Aufgrund der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

### Key Selling Points:

- Super-Telezoom mit T2 Anschluss
- Ideal für die Tierfotografie
- Naheinstellgrenze von nur 5 Metern
- Manuelle Fokussierung
- Innenfokussierung
- Mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
- Inklusive Metallgegenlichtblende
- Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
- Inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
- Die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm
Objektivsystem	Telezoomobjektiv
Für	Spiegelloses System
Befestigungstyp	Sony E-mount
Blendenöffnung	F/8.0-16.0
Brennweite	650 mm - 1300 mm

Min. Fokussierungsabstand	5 m
Fokuseinstellung	Manuell
Objektivkonstruktion	5 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen	Tele, Zoom
Filtergröße	95 mm
Länge	46.3 cm
Gewicht	2 kg
Entwickelt für	Sony Handycam NEX-VG10, NEX-VG20, NEX-VG30, NEX-VG900; NXCAM NEX-EA50, NEX-FS100, NEX-FS700; a NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TL, 5TY, 6, 6L, 6Y, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3, F3D, F3K, F3Y; a3000; a5000; a6000