

### mantona Pan 360 Stativkopf

Produktbeschreibung:	mantona Pan 360 - Stativkopf
Gruppe:	Stative & Video-Halterungssysteme
Hersteller:	WALSER
Hersteller Artikel Nr:	19889
EAN:	4250234598897



#### Beschreibung:

Der mantona Video-Neiger Pan 360 ist ideal für das Filmen mit kleineren DSLRS, DSLMs und Camcordern. Da er sich gleichzeitig aber auch für die Fotografie mit 300 mm Teleobjektiven an DSLRs eignet, ist er Ihr idealer Begleiter in vielen Situationen!

Die Kamera wird ganz einfach über ein ¼ Zoll Gewinde an der Kameraplatte montiert. Dabei ist die Kameraplatte mit einem Sicherheitsstift versehen, so dass ein ungewolltes Lösen der Kamera verhindert wird. Der 25 cm lange Schwenkarm ist auf der rechten Seite fest angebracht und ermöglicht eine feine und präzise Steuerung. Weiche und ruckelfreie Schwenks und Bewegungen werden damit zum Kinderspiel! Besonders praktisch ist die Panoramaskala, die Ihnen bei der Orientierung von Schwenks hilft. Für die exakte Ausrichtung ist der mantona Videoneiger zusätzlich mit einer Libelle unter der Schnellwechselplatte ausgestattet. Der Anschluss auf einem Stativ erfolgt über ein 3/8 Zoll-Gewinde.

Mit nur 700g und einer Höhe von 9 cm ist der aus Aluminium gefertigte Video-Neiger Pan 360 von mantona kompakt und leicht und ist damit besonders komfortabel in der Anwendung.

#### Key Selling Points:

- Videoneiger für kleinere DSLRs, DSLMs und Camcorder
- Mit Panoramaskala
- Flüssige Neigebewegung und leichtes Gegensteuern
- Kameraplatte mit Sicherheitsstift
- Mit praktischer Libelle
- Aus leichtem Aluminium

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	mantona Pan 360 Stativkopf
Produkttyp	Stativkopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm
Kopftyp	Schwenkkopf
Max. unterstütztes Gewicht	5 kg

#### Product Features:

- Für Video und Fotografie  
Der mantona Video-Neiger Pan 360 ist ideal für das Filmen mit kleineren DSLRS, DSLMs und Camcordern. Da er sich gleichzeitig aber auch für die Fotografie mit 300 mm Teleobjektiven an DSLRs eignet, ist er Ihr idealer Begleiter in vielen Situationen!
- Flüssige Neigebewegung, ruckelfreie Schwenks  
Die Kamera wird ganz einfach über ein ¼ Zoll Gewinde an der Kameraplatte

montiert. Dabei ist die Kameraplatte mit einem Sicherheitsstift versehen, so dass ein ungewolltes Lösen der Kamera verhindert wird. Der 25 cm lange Schwenkarm ist auf der rechten Seite fest angebracht und ermöglicht eine feine und präzise Steuerung. Weiche und ruckelfreie Schwenks und Bewegungen werden damit zum Kinderspiel! Besonders praktisch ist die Panoramaskala, die Ihnen bei der Orientierung von Schwenks hilft. Für die exakte Ausrichtung ist der mantona Videoneiger zusätzlich mit einer Libelle unter der Schnellwechselplatte ausgestattet. Der Anschluss auf einem Stativ erfolgt über ein 3/8 Zoll-Gewinde.

- **Kompakt und leicht**

Mit nur 700g und einer Höhe von 9 cm ist der aus Aluminium gefertigte Video-Neiger Pan 360 von mantona kompakt und leicht und ist damit besonders komfortabel in der Anwendung.