

Walimex VT-2210 Video Basic Stativ

Produktbeschreibung: Walimex VT-2210 Video Basic - Stativ

Gruppe: Stative & Video-Halterungssysteme

Hersteller: WALSER

Hersteller Artikel Nr: 17594

EAN: 4250234575942



Beschreibung:

Das walimex VT-2210 Video-Basic-Kamerastativ ist ein ideales Videostativ für den Einstieg in die Welt des Filmens. Seine beiden Schwenkgriffe ermöglichen fließende Schwenks und sind durch eine einfache Drehbewegung arretierbar. Der Stativkopf dreh- und auf zwei Achsen neigbar. Weiche Panoramashwenks bis 360 Grad und Neigebewegungen bis 90 Grad sind somit problemlos möglich.

Die Stativbeine verfügen über GummifüÙe, die ein Verrutschen auf glatten Oberflächen verhindern, und über Spikes, die im Outdooreinsatz, z.B. auf Wiesen, einen sicheren Stand geben. Damit hat Ihr Stativ auf jedem Untergrund festen Halt. Die Schnellwechselplatte ist mit Kork beschichtet und verfügt über einen 1/4 Zoll Anschluss. So löst sich Ihre Kamera nicht ungewollt. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet.

Das VT-2210 ist aus Aluminium gefertigt und hervorragend verarbeitet. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Das Stativ ist bis zu einem Gewicht von ca. 4,5kg belastbar.

Key Selling Points:

- Hochwertiges Videostativ aus Aluminium
- Ideal für Einsteiger
- Zwei Schwenkgriffe, durch Drehen arretierbar
- Mit GummifüÙen und Spikes für Outdooreinsätze
- Stativkopf drehbar um 360 Grad und neigbar um 90 Grad
- Korkbeschichtete Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
- Praktische Nivellierlibelle am Neiger

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Walimex VT-2210 Video Basic Stativ
Produkttyp	Stativ
Gewicht	4 kg
Kopftyp	Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe	78 cm - 188 cm
Max. unterstütztes Gewicht	4.5 kg
Tragetasche	Tragetasche

Product Features:

- Ideal für Einsteiger
Das walimex VT-2210 Video-Basic-Kamerastativ ist ein ideales Videostativ für den Einstieg in die Welt des Filmens. Seine beiden Schwenkgriffe ermöglichen fließende Schwenks und sind durch eine einfache Drehbewegung arretierbar. Der

Stativkopf dreh- und auf zwei Achsen neigbar. Weiche Panoramaschwenks bis 360 Grad und Neigebewegungen bis 90 Grad sind somit problemlos möglich.

- Hoher Bedienkomfort

Die Stativbeine verfügen über Gummifüße, die ein Verrutschen auf glatten Oberflächen verhindern, und über Spikes, die im Outdooreinsatz, z.B. auf Wiesen, einen sicheren Stand geben. Damit hat Ihr Stativ auf jedem Untergrund festen Halt. Die Schnellwechsellplatte ist mit Kork beschichtet und verfügt über einen 1/4 Zoll Anschluss. So löst sich Ihre Kamera nicht ungewollt. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet.

- Hochwertige Verarbeitung

Das VT-2210 ist aus Aluminium gefertigt und hervorragend verarbeitet. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Das Stativ ist bis zu einem Gewicht von ca. 4,5kg belastbar.