

tesa® Professional

66001

Putzband PVC glatt



Produkt Information

PVC-Putzband glatt

Ein gutes Verputzband ist nicht nur für das Abkleben bei Maler- und Putzarbeiten nützlich. Dank der herausragenden Klebeleistung kann man mit dem tesa® PVC Putzband glatt 66001 auch Gegenstände bündeln oder fixieren. Das kann sinnvoll sein, wenn man diese für den späteren Gebrauch verfügbar halten möchte. Das Klebeband ist witterungsbeständig und kann bei Temperaturen von +5°C bis +60°C verarbeitet werden. Darüber hinaus ist es bis zu sechs Wochen UV-beständig und lässt sich in dieser Zeit problem- und rückstandslos entfernen. Das Verputzband ist in den auffälligen Farben orange und gelb verfügbar, sodass es sogar als Markierungsband eingesetzt werden kann. Da es auch auf leicht rauen Oberflächen haftet, eignet es sich für die meisten Fassaden. tesa® 66001 erleichtert die Arbeit auf nahezu jeder Baustelle.

Hauptanwendungen

- Glattes Verputzband mit robuster sPVC-Trägerfolie und leistungsstarkem Naturkautschuk-Klebstoff
- Ideal zum Abkleben von empfindlichen Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich
- Hält auch auf leicht rauen Oberflächen
- Eignet sich auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen
- Anwendungsbereich von +5°C bis +60°C
- UV-Beständigkeit für bis zu 6 Wochen
- In orange und gelb erhältlich
- Trägermaterial = sPVC, Klebstoff = Naturkautschuk
- Verfügbare Größen: 33m:30mm, 33m:50mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Reißdehnung | 170 % |
| • Dicke | 120 µm | • Reißkraft | 22 N/cm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • UV-Beständigkeit | 6 Wochen |

Klebkraft auf

- Stahl 2,0 N/cm

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------------------|------|----------------------|-----|
| • Handeinreißbarkeit | ●●● | • Scharfe Farbkanten | ●●● |
| • Für empfdl. Oberflächen geeignet | ● | • Ansmiegsamkeit | ●●● |
| • geeignet für raue Oberflächen | ●●●● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=66001>

tesa® Professional

66001

Putzband PVC glatt

Weitere Informationen

Empfehlung: bitte führen Sie einen Verklebungstest auf der Anwendungsoberfläche durch, bevor Sie das Produkt verkleben.

Produkt Information

Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=66001>