

**Arbeitsplatzmatte Yoga Dome****Für trockene Arbeitsbereiche**

- Noppenprofil
- schafft sehr gute Stehergonomie
- lärmämmend
- befahrbar
- senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- der Boden saugt sich geschmeidig und rutschsicher an den Unterboden an
- erreicht eine sehr gute Isolierung gegen kalte Böden
- leicht zu reinigen: für Hochdruckreiniger und Industrie- / Trockensauber geeignet
- Stärke: 13 mm
- Matten sind miteinander verkettbar

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für trockene Arbeitsbereiche an denen Menschen gehend / stehend arbeiten, z.B
- an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen
- an Kommissionier -und Packstationen
- in Lagerbereichen
- an Verkaufstheken und Informationsschaltern

Für wen geeignet:

- Industriebetriebe
- Werkstätten



Symbolbild: Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, Einzelmatte



Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, Eckstück



Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, Endstück



Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, Mittelstück



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt die eine mögliche Verkettung der Matten

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic	Einzelmatte	600 x 900 mm	Naturkautschuk	schwarz	17322	68570233
				schwarz / gelb	17422	68570394
		900 x 1.200 mm		schwarz	17323	68570234
				schwarz / gelb	17423	68570395
	Eckelement	900 x 900 mm	Naturkautschuk	schwarz	17319	68570230
				schwarz / gelb	17419	68570391
	Endstück	900 x 1.200 mm		schwarz	17320	68570231
				schwarz / gelb	17420	68570392
	Mittelstück	900 x 1.200 mm	Naturkautschuk	schwarz	17321	68570232
				schwarz / gelb	17421	68570393
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil	Einzelmatte	600 x 900 mm	Nitrilkautschuk	schwarz	17331	68570396
		900 x 1.200 mm		schwarz	17332	68570235

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH