

# ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, grau, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.44.3302    |
| Hersteller          | ROLINE GREEN  |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.44.3302    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049624269 |



**Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.**

- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

**ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.**

### Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hersteller                  | ROLINE GREEN   |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel   |
| Produkttyp                  | FTP Patchkabel   |
| Farbe                       | grau   |
| Länge                       | 0.5 m  |
| Lieferumfang                | Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet |
| Schirmungstyp               | FTP  |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                | 8  |
| Aderntyp                    | Litze  |
| Gekreuzt                    | nein   |
| Slim-Kabel                  | ja   |
| Farbe (Tülle)               | grau   |
| Kabel LSOH                  | ja   |
| Material Aussenmantel Kabel | LSOH-TPE   |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45  |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)   |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45  |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)   |
| Steckertyp RJ45             | Standard   |
| Gewicht                     | 13.9 g   |
| Verpackungshöhe             | 20 mm  |

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 50 mm    |
| Verpackungstiefe  | 50 mm    |
| Paketgewicht      | 0.166 kg |