

Walimex WAL-612 Stativ

Produktbeschreibung:	Walimex WAL-612 - Stativ
Gruppe:	Stative & Video-Halterungssysteme
Hersteller:	WALSER
Hersteller Artikel Nr:	12677
EAN:	4250234526777



Beschreibung:

Das walimex WAL-612 Semi-Pro-Stativ wurde aus leichten und robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Die Stativschulter aus Metall ist sehr solide ausgeführt. Sehr angenehm in der Handhabung und dauerhaft präzise ist die ebenfalls in Metall gefertigte Mittelsäule inkl. Kurbel. Über das Feinschnittgewinde der Mittelsäule lässt sich die Höhe der Mittelsäule stufenlos in sekundenschnelle per Kurbel verstellen.

Das Stativ erreicht ohne zusätzlichen Stativkopf eine Arbeitshöhe von 137cm. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Gewinde für die Aufnahme von Stativköpfen oder Neigern ausgestattet. Per 1/4 auf 3/8 Zoll Gewindeadapter lassen sich auch jederzeit Stativköpfe mit 3/8 Zoll befestigen. Somit ergibt sich inkl. zusätzlichem Kugelkopf i.d.R. eine angenehme Arbeitshöhe von ca. 146 bis 147cm. Für Standfestigkeit sorgen die 3 Stativbeine mit Standrohrdurchmessern von 26, 22 und 18mm. Somit erreicht das Stativ eine maximale Belastbarkeit von 6kg. Die 3 Beinsegmente verfügen über zwei Twist-Lock-Schnellverschlüsse in Vollmetallausführung und so können Sie jederzeit das Stativ sicher und blitzschnell aufstellen und justieren. Die nötige Stabilität ist dabei stets durch die Mittelspinne aus Metall gewährleistet, diese ermöglicht auch die stufenlose Verstellung der Beinwinkel.

Key Selling Points:

- Aluminium-Dreibeinestativ
- Stufenlos verstellbare Mittelsäule mit 1/4 Zoll Anschlußgewinde
- Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
- Sicher und stabil durch Mittelspinne

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Walimex WAL-612 Stativ
Produkttyp	Stativ
Gewicht	2 kg
Stativ-Betriebshöhe	47 cm - 137 cm
Max. unterstütztes Gewicht	4.5 kg
Tragetasche	Tragetasche