


889/4/1 F Rapidaptor Freilauf-Bithalter für Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff, 1/4" x 64 mm
Rapidaptor Bithalter



EAN:	4013288217585	Abmessung:	64x17x17 mm
Teilenr:	05052501001	Gewicht:	62 g
Artikel-Nr:	889/4/1 F	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Vermeidet das lästige Neuansetzen bei der Verschraubung im Rechtsanzug bei Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff
- Schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten durch präzise Freilaufmechanik
- Wartungsfreie Konstruktion mit besonders schlankem und stabilem Lager von führendem Freilaufhersteller
- Maximal übertragbares Anzugsdrehmoment 10,0 Nm
- Bitaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Die Freilauffunktion ermöglicht eine besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug. Zum Einsatz insbesondere mit Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff für ergonomischeres und schnelleres Arbeiten. Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_halter_adapter_und_verbindungssteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_f.html

Wera - 889/4/1 F
05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Freilauffunktion



Die Freilauffunktion ermöglicht eine besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtszug.



Die Freilauffunktion ermöglicht eine besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtszug.

Für Werkzeuge mit Pistolengriff



Zum Einsatz insbesondere mit Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff für ergonomischeres und schnelleres Arbeiten.

Magnetisch




Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Single-hand




Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm



inch



inch



mm

05052501001

1/4"

64

2 33/64"

1/4"

16,5

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_halter_adapter_und_verbindungssteile_rapidaptor_bithalter_889_4_1_f.html

Wera - 889/4/1 F
 05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de