

## Sortimente für Spezialanwendungen



<b>EAN:</b>	4013288101433	<b>Abmessung:</b>	100x60x14 mm
<b>Teilenr:</b>	05104622001	<b>Gewicht:</b>	22 g
<b>Artikel-Nr:</b>	848 HSS	<b>Ursprungsland:</b>	CN
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82075060

- Spiralbohrer-Bit - für Metall- Anwendungen
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit

Hochwertiger Metallspiralbohrer-Bit für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähnharte vergütete Bits sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
05104622001 - 4013288101433

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)




## Sortimente für Spezialanwendungen

## Spiralbohrer-Bit für Metall-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit - für Metall-Anwendungen  
 1/4"-Antrieb  
 passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)  
 Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskantschaft  
 = HSS  
 Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff  
 Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten  
 Sehr gute Rundlaufgenauigkeit  
 Zähnharte vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 mm	 mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
<b>05104622001</b>	<b>10,0</b>	<b>38,00</b>	<b>54,0</b>

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
 05104622001 - 4013288101433

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de