

## Sortimente für Spezialanwendungen



<b>EAN:</b>	4013288101365	<b>Abmessung:</b>	115x65x14 mm
<b>Teilenr:</b>	05104615001	<b>Gewicht:</b>	12 g
<b>Artikel-Nr:</b>	848 HSS	<b>Ursprungsland:</b>	CN
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82075060

- Spiralbohrer-Bit - für Metall- Anwendungen
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit

Hochwertiger Metallspiralbohrer-Bit für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähnharte vergütete Bits sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
05104615001 - 4013288101365

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)




## Sortimente für Spezialanwendungen

## Spiralbohrer-Bit für Metall-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit - für Metall-Anwendungen  
 1/4"-Antrieb  
 passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)  
 Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskantschaft  
 = HSS  
 Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschleiff  
 Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten  
 Sehr gute Rundlaufgenauigkeit  
 Zähnharte vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			
	mm	mm	mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
<b>05104615001</b>	<b>4,2</b>	<b>20,00</b>	<b>45,0</b>
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
 05104615001 - 4013288101365

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de