

# 869/4 M Steckschlüsseinsätze, magnetisch, 1/4" x 50 mm

## Steckschlüsseinsätze



<b>EAN:</b>	4013288101167	<b>Abmessung:</b>	50x11x11 mm
<b>Teilenr:</b>	05060429001	<b>Gewicht:</b>	20 g
<b>Artikel-Nr:</b>	869/4 M	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82042000

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Mit starkem Dauermagnet
- Zöllig
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

Zölliger Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060429001 - 4013288101167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

### Magnetisch



Steckschlüsseinsätze in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

#### Weblink





[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060429001 - 4013288101167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	inch	mm	mm
05060420001	5,5	-	50,0	11,0
05060210001	5,5	-	65,0	11,0
05060421001	6,0	-	50,0	11,0
05060215001	6,0	-	65,0	11,0
05060422001	7,0	-	50,0	11,0
05060220001	7,0	-	65,0	11,0
05060423001	8,0	-	50,0	12,5
05060225001	8,0	-	65,0	12,5
05060424001	9,0	-	50,0	14,0
05060230001	9,0	-	65,0	14,0
05060425001	10,0	-	50,0	14,0
05060235001	10,0	-	65,0	14,0
05060426001	11,0	-	50,0	16,0
05060237001	11,0	-	65,0	16,0
05060427001	12,0	-	50,0	18,0
05060238001	12,0	-	65,0	17,0
05060428001	13,0	-	50,0	18,0
05060240001	13,0	-	65,0	19,0
<b>05060429001</b>	-	<b>1/4"</b>	<b>50,0</b>	<b>11,0</b>
05060255001	-	1/4"	65,0	11,0
05060430001	-	5/16"	50,0	12,5
05060260001	-	5/16"	65,0	12,5
05060431001	-	3/8"	50,0	14,0
05060265001	-	3/8"	65,0	14,0
05060432001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060429001 - 4013288101167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de