



EAN:	4013288099495	Abmessung:	200x95x15 mm
Teilenr:	05073410001	Gewicht:	110 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 10 Universal 3 SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Satz-Inhalt:

855/1 TZ Bits, PZ 3 x 25 mm



05056825001	1x	PZ 3 x 25 mm
05056815001	1x	PZ 2 x 25 mm
05056810001	1x	PZ 1 x 25 mm

851/1 TZ Bits, PH 3 x 25 mm



05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
05056510001	1x	PH 2 x 25 mm
05056505001	1x	PH 1 x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm



05056233001	1x	1,2 x 6,5 x 25 mm
05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
05056220001	1x	0,8 x 5,5 x 25 mm

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001	1x	1/4" x 50 mm
-------------	----	--------------

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de