




EAN:	4013288117540	Abmessung:	125x46x23 mm
Teilenr:	05104663001	Gewicht:	20 g
Artikel-Nr:	845	Ursprungsland:	CN
		Zolltarifnr.:	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten
- Beste Oberflächengüte der Senkung
- Hohe Standzeit
- Einwandfreie Spanabfuhr

Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_845.html

Wera - 845
05104663001 - 4013288117540

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1-nutiger Kegelsenker-Bit



1-nutiger Kegelsenker-Bit,
 90°Einsatz: Entgraten
 und Senken1/4"-Antrieb
 passend für Halter nach DIN
 3126-D 6,3 (ISO
 1173)Sehr gute
 Kraftübertragung durch Sechskant-
 Schaft1
 SchneideGarantiert
 ratterfreies und riefenfreies
 ArbeitenBeste
 Oberflächengüte der
 SenkungHohe
 StandzeitEinwandfreie
 SpanabfuhrHoher
 Korrosionsschutz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	mm	mm	
05104660001	6,30	21,00	32,0	M 3
05104661001	8,30	21,00	32,0	M 4
05104662001	10,40	21,00	34,0	M 5
05104663001	12,40	21,00	36,0	M 6
05104664001	16,50	22,00	40,0	M 8
05104665001	20,50	22,00	43,0	M 10

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_845.html

Wera - 845

05104663001 - 4013288117540

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de