

EAN:	4013288101464	Abmessung:	115x60x24 mm
Teilenr:	05104632001	Gewicht:	20 g
Artikel-Nr:	846 HSS	Ursprungsland:	CN
		Zolltarifnr.:	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger 3-nutiger Kegelsenker-Bit zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.


Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html

Wera - 846 HSS
05104632001 - 4013288101464





Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3-nutiger Kegelsenker-Bit



3-nutiger Kegelsenker-Bit,
 90°-Einsatz: Zum
 Entgraten, Fasen,
 Senken1/4"-Antrieb
 passend für Halter nach DIN
 3126-D 6,3 (ISO
 1173)Sehr gute
 Kraftübertragung durch Sechskant-
 SchaftHSS = Hochleistun-
 gsschnell-StahlFein-
 abgestimmte Material- Elastizität
 für hohe Standzeiten3-
 SchneidenSehr gute Zent-
 riereigenschaftenProble-
 mloses
 SchneidenEinwandfreie
 SpanabfuhrGeringe Verk-
 antungsgefahrPräzise
 RücklaufführungHoher
 Korrosionsschutz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html

Wera - 846 HSS
 05104632001 - 4013288101464

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de