



<b>EAN:</b>	4013288101501	<b>Abmessung:</b>	110x65x14 mm
<b>Teilenr:</b>	05104640001	<b>Gewicht:</b>	11 g
<b>Artikel-Nr:</b>	847 HSS	<b>Ursprungsland:</b>	CN
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_847\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_847_hss.html)

Wera - 847 HSS  
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)





## Kombigewindebohrer-Bit



Kombigewindebohrer-Bit

- Einsatz: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
- 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskantschaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
- Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Problemloses Schneiden
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Geringe Verkantungsgefahr
- Präzise Rücklaufführung

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	mm	mm	
<b>05104640001</b>	<b>2,5</b>	<b>12,00</b>	<b>36,0</b>	<b>M 3</b>
05104641001	3,3	12,00	39,0	M 4
05104642001	4,2	12,00	41,0	M 5
05104643001	5,0	12,00	44,0	M 6
05104644001	6,8	12,00	51,0	M 8
05104645001	8,5	12,00	59,0	M 10

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_847\\_hss.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_847_hss.html)

Wera - 847 HSS  
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de