

# 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 3 x 33 mm

## Serie Schonhämmer



<b>EAN:</b>	4013288001153	<b>Abmessung:</b>	280x95x32 mm
<b>Teilenr:</b>	05000015001	<b>Gewicht:</b>	374 g
<b>Artikel-Nr:</b>	100	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82052000

- Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
- Schonhammer mit Hammerkopf aus Cellidor
- Für Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung
- Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
- Hochwertiges Eschenholz

Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus Cellidor. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Für kraftvolles Arbeiten. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Arbeiten mit hoher Beanspruchung.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_100.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_100.html)

Wera - 100  
05000015001 - 4013288001153

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Breites Anwendungsspektrum



In weicher, mittelharter und harter Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum vom Allroundeinsatz bis hin zur splitterfreien Bearbeitung scharfkantiger Werkstücke.

Hammerstiele aus Eschen-Holz



Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert.

Farbleitsystem



Farbleitsystem

- Gelb = Für Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung.
- Rot = Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau.
- Weiß = Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau.

Sichere Verbindung



Die zweiseitig-konische Konstruktion schafft eine unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.

Variabel



Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.

Weblink




[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_100.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_100.html)

Wera - 100  
05000015001 - 4013288001153

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie Schonhämmer

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	#	 mm	 mm	 mm
05000005001	1	23,0	76,0	250,0
05000010001	2	28,0	87,0	265,0
<b>05000015001</b>	<b>3</b>	<b>33,0</b>	<b>96,0</b>	<b>280,0</b>
05000020001	4	36,0	102,0	290,0
05000025001	5	41,0	108,0	320,0
05000030001	6	51,0	117,0	340,0
05000035001	7	61,0	131,0	380,0

Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_100.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_100.html)

Wera - 100

05000015001 - 4013288001153

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)