

# 101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 7 x 61 mm

Serie Schonhämmer



<b>EAN:</b>	4013288001412	<b>Abmessung:</b>	380x125x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05000335001	<b>Gewicht:</b>	1140 g
<b>Artikel-Nr:</b>	101	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82052000

- Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
- Schonhammer mit Hammerkopf aus Nylon
- Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau
- Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
- Hochwertiges Eschenholz

Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus sehr hartem Nylon. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Blechbearbeitung, Ausbauarbeiten, Zelt, Hallen- und Messebau.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_101.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html)

Wera - 101  
05000335001 - 4013288001412

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie Schonhämmer

Breites Anwendungsspektrum



In weicher, mittelharter und harter Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum vom Allroundeinsatz bis hin zur splitterfreien Bearbeitung scharfkantiger Werkstücke.

Hammerstiele aus Eschen-Holz



Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert.

Farbleitsystem




Farbleitsystem • Gelb = Für Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung. • Rot = Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau. • Weiß = Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau.

Sichere Verbindung



Die zweiseitig-konische Konstruktion schafft eine unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.

Variabel



Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.

Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_101.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html)

Wera - 101  
05000335001 - 4013288001412




Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 7 x 61 mm

Serie Schonhämmer



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	#	mm	mm	mm
05000305001	1	23,0	76,0	250,0
05000310001	2	28,0	87,0	265,0
05000315001	3	33,0	96,0	280,0
05000320001	4	36,0	102,0	290,0
05000325001	5	41,0	108,0	320,0
05000330001	6	51,0	117,0	340,0
<b>05000335001</b>	<b>7</b>	<b>61,0</b>	<b>131,0</b>	<b>380,0</b>

## Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_101.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html)

Wera - 101

05000335001 - 4013288001412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)