

101 Schonhammer mit Köpfen aus Nylon, # 4 x 36 mm

Serie Schonhammer



EAN:	4013288001382	Abmessung:	290x105x35 mm
Teilenr:	05000320001	Gewicht:	471 g
Artikel-Nr:	101	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82052000

- Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
- Schonhammer mit Hammerkopf aus Nylon
- Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau
- Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
- Hochwertiges Eschenholz

Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus sehr hartem Nylon. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Blechbearbeitung, Ausbauarbeiten, Zelt, Hallen- und Messebau.

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html

Wera - 101
05000320001 - 4013288001382

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Schonhämmer

Breites Anwendungsspektrum



In weicher, mittelharter und harter Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum vom Allroundeinsatz bis hin zur splitterfreien Bearbeitung scharfkantiger Werkstücke.

Hammerstiele aus Eschen-Holz



Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert.

Farbleitsystem




Farbleitsystem • Gelb = Für Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung. • Rot = Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau. • Weiß = Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau.

Sichere Verbindung



Die zweiseitig-konische Konstruktion schafft eine unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.

Variabel



Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html

Wera - 101
05000320001 - 4013288001382




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 4 x 36 mm

Serie Schonhämmer



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	#	mm	mm	mm
05000305001	1	23,0	76,0	250,0
05000310001	2	28,0	87,0	265,0
05000315001	3	33,0	96,0	280,0
05000320001	4	36,0	102,0	290,0
05000325001	5	41,0	108,0	320,0
05000330001	6	51,0	117,0	340,0
05000335001	7	61,0	131,0	380,0

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_101.html

Wera - 101

05000320001 - 4013288001382

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de