

Targus Portable Stand with Integrated Dock - Dockingstation + Notebook-Halterung - USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - HDMI - GigE

Produktbeschreibung: Targus Portable Stand with Integrated Dock
- Dockingstation + Notebook-Halterung -
USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - HDMI -
GigE

Gruppe: Anschlussenerweiterung
Hersteller: Targus
Hersteller Artikel Nr: AWU100005GL
EAN: 5051794036626

Beschreibung:

Der elegante und robuste Targus Portable Stand mit integrierter Dockingstation besteht aus Aluminium und lässt sich auf ein ultrakompaktes Format (25,3 x 6 x 1,83 cm) zusammenklappen, das sich perfekt in einem Targus-Rucksack oder einer Notebooktasche des modernen mobilen Arbeiters verstauen lässt, der seinen Laptop an mehreren Arbeitsplätzen in eine Workstation verwandeln möchte.

Die robuste Konstruktion aus Aluminium bietet nicht nur eine stabile Plattform für Ihren Laptop, sondern verfügt auch über eine hohe Wärmereduzierung, um eine Überhitzung Ihres Geräts zu verhindern. Außerdem kann er in 5 verschiedene Positionen eingestellt werden, damit Ihr Laptop-Bildschirm in Ihrer Augenlinie bleibt und Sie in einer optimalen Arbeitshaltung arbeiten können, um Rücken- und Nackenbelastungen zu reduzieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Produktivität maximieren, wo auch immer Sie arbeiten, und schließen Sie Ihren Laptop einfach mit einem einzigen USB-C-Kabel an einen zusätzlichen Monitor mit bis zu 4K 30p und andere Peripheriegeräte an.

Das Targus 100W PD GaN Wall Charger ist der perfekte Begleiter für diesen Ständer mit integrierter Dockingstation. Es liefert bis zu 100 W Leistung, wenn es an den USB-C-Anschluss unter dem Ständer angeschlossen wird, wobei die Leistung dann über das USB-C-Kabel auf den Laptop und andere angeschlossene Geräte oder Zubehörteile verteilt wird.

Sorgen Sie für Ordnung, während Sie unterwegs arbeiten, und schließen Sie Ihre Tastatur, Maus, Ihr externes Flash-Laufwerk oder Ihre Smart-Geräte zentral über 2 USB-A- und 1 USB-C-Datenanschluss an, die alle eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s unterstützen - ideal für mobiles Arbeiten an verschiedenen Orten.

Key Selling Points:

- Robuster Laptop-Ständer mit integriertem Dock, faltbar auf kompakte Größe (25,3 x 6 x 1,83 cm), ideal für moderne Hybrid-Arbeiter, die zwischen den Arbeitsorten unterwegs sind
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit hoher Wärmereduzierung



- Vielseitig und universell, unterstützt die meisten Laptop-Geräte von 10" bis 15,6"
- Setzen Sie den Laptop einfach auf den Ständer, verbinden Sie ihn mit all Ihren Peripheriegeräten und laden Sie Ihr Laptop-Gerät über das integrierte USB-C-Kabel auf
- Maximieren Sie Ihre Produktivität und erweitern Sie Ihren Desktop um einen zusätzlichen Monitor über HDMI (maximale Auflösung 4K @ 30 Hz)
- Schnelle und sichere Verbindung zum Netzwerk mit dem RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Schnelle Datenübertragung mit 5 Gbit/s für externe Flash-Laufwerke und anderes Zubehör über 2 x USB-A (3.2 Gen 1 SuperSpeed) und 1 x USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed) Datenanschlüsse
- Der USB-C-Anschluss unter dem Standfuß bietet ein übersichtliches Stromkabelmanagement und unterstützt Power Delivery 3.0 mit 100 W Power Pass-Through
- Höhenverstellbarer Ständer mit 5 Feststellpositionen von 15° bis 36°



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Targus Portable Stand with Integrated Dock - Dockingstation + Notebook-Halterung - USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - HDMI - GigE
Produkttyp	Dockingstation + Notebook-Halterung
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3
Videoschnittstellen	HDMI
Gewicht	360 g
Farbe	Silber
Netzwerk	Gigabit Ethernet