

Shelly Pro2, Schwarz, Blau, Grün, 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), 2,484 GHz, 1 mW, 30 m, 2 Kanäle



Shelly - Pro Line - PRO 2, - Zwei Wege, Relais, Pr Order- Artikel ab Dezember 2021 verfügbar!! Überblick Erstklassige Haus- oder Gebäudeautomation mit der neuen - professionellen Linie der Shelly Wi-Fi- und Bluetooth-Relais mit LAN Verbindung und exaktem Energiemanagement und Steuerung. Erweitert mit Temperatur- - Überstrom- und Überspannungsschutz - ist die Shelly Pro Serie für die Installation im Sicherungskasten konzipiert. Die Produktreihe ermöglicht eine vollständige intelligente Automatisierung vom Sicherungskasten ohne zusätzliche Kabel oder Verdrahtung. Die Shelly Pro Serie ist perfekt für Wohnhäuser - Büros - Geschäfte - Unternehmen und Produktionsstätten geeignet. DIE BESTE LÖSUNG FÜR NEUE GEBÄUDE Die Shelly Pro-Line ermöglicht eine vollständige intelligente Automatisierung aus dem Schaltschrank. Das macht sie zur perfekten Lösung für neue Gebäude und Produktionsstätten - die Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen planen und anpassen können. Währenddessen informiert Sie die präzise Verbrauchsmessung der PM Geräte über den Stromverbrauch jedes angeschlossenen Geräts. So können Sie die Daten zuverlässig analysieren und die Verbrauchskosten senken. LAN - Wi-Fi und Bluetooth Gleichzeitige Wi-Fi- und LAN Nutzung. Schnelles und einfaches Hinzufügen von Geräten über Bluetooth-Verbi

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Shelly
Hersteller Art. Nr.	SHELLY PRO2
EAN/UPC	3800235268025

Beschreibung

Shelly Pro2. Produktfarbe: Schwarz, Blau, Grün, WLAN-Standards: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN-Frequenz: 2,484 GHz. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 4 W, Stromstärke (maximal): 25 A. Abmessungen (BxTxH): 18,5 x 68,5 x 89,5 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Black, Blue, Green
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz	2,484 GHz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4 W
Stromstärke (maximal)	25 A
Abmessungen (BxTxH)	18,5 x 68,5 x 89,5 mm

