

Omnitronic VFM-208AP - Lautsprecher - für PA-System - kabellos

Produktbeschreibung: Omnitronic VFM-208AP - Lautsprecher - für PA-System - kabellos - Bluetooth - 80 Watt - zweiweg

Gruppe: Lautsprecher
 Hersteller: Steinigke Showtechnik
 Hersteller Artikel Nr: 11038767
 EAN: 4026397537161

Beschreibung: Aktive 2-Wege-Box (8") mit 80 Watt für PA- und DJ-Anwendungen mit Audioplayer und Bluetooth.

Key Selling Points:

- MP3-Player mit Bluetooth-Empfänger, blauer LCD-Anzeige und IR-Fernbedienung
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC) über Bluetooth
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 1 Mikrofon-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- 3,5-mm-AUX-Anschluss
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung, Clip- und Power-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- Einbauflansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- Ansteuerung: IR-Fernbedienung beiliegend



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Omnitronic VFM-208AP - Lautsprecher - für PA-System - kabellos
Produkttyp	Lautsprecher - für PA-System
Quelle der Medieninhalte	USB-Host, Flash-Speicherkarte
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Dauerstrom	80 Watt
Spitzenleistung	160 Watt
Frequenzgang	75 - 20000 Hz
Verstärker	Integriert
Unterstützte Speicherkarten	SD Memory Card
Schnittstellen	Bluetooth
Audio-Formate	WAV, MP3

Lautsprecherdetails	Lautsprecher - 80 Watt - 75 - 20000 Hz - zweiweg - aktiv
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.5 cm x 24.5 cm x 43.8 cm
Gewicht	5.05 kg

