



# Einhell

# CLASSIC

Stand-Band-Tellerschleifer

**TC-US 380**

**Art.-Nr.: 4419257**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825649987

Der Einhell Stand-Band-Tellerschleifer TC-US 380 ist ein 380 Watt starker Helfer mit Band- und Tellerschleiffunktion und verfügt über eine schwenkbare Bandschleifeinrichtung mit Werkstückanschlag. Einen unkomplizierten Wechsel gewährt die Spanneinrichtung mit Schleifbandzentrierung und die Kletthaftung am Tellerschleifer. Der neigbare Alu-Auflagetisch ist stabil und verwindungsfrei, an beiden Schleifeinrichtungen einsetzbar und mit einer Winkelskala ausgerüstet. Auch der Queranschlag ist schwenkbar von -60° bis +60° Grad. 4 robuste Gummifüße dämpfen Vibrationen für einen sicheren Stand, der Anschluss für eine Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz. Die Lieferung erfolgt inklusive Schleifband und Tellerschleifpapier.

## Ausstattung

- Band- und Tellerschleiffunktion
- Schwenkbare Bandschleifeinrichtung mit Werkstückanschlag
- Leichter Schleifbandwechsel dank Spanneinrichtung
- Schleifbandzentrierung von außen möglich
- Tellerschleifer mit Kletthaftung
- Vielseitiger Alu-Tisch an beiden Schleifeinrichtungen nutzbar
- Neigbarer Alu-Tisch mit leicht ablesbarer Winkelskala
- Queranschlag schwenkbar von -60° bis +60°
- Stabile und verwindungsfreie Konstruktion
- 4 Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- Anschluss für Staubabsaugung für den sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. Schleifband und Tellerschleifpapier (K80)



## Technische Daten

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss               | 230-240 V   50 Hz      |
| - Leistung                    | 300 W                  |
| - Max. Leistung (S6   S6%)    | 380 W   20 %           |
| - Leerlaufdrehzahl            | 1500 min <sup>-1</sup> |
| - Schleifband                 | 914 x 100 mm           |
| - Schleifbandkörnung          | 80                     |
| - Tisch neigbar               | 0 - 60°                |
| - Schwenkbereich Queranschlag | [- 60°] to [+ 60°]     |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 13.25 kg           |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 14.59 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 503 x 269 x 312 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 14.59 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 500 x 265 x 305 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 594   1414   1616  |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Schleifband-Set 914x100mm3-tlg  
Bandschleifer-Zubehör  
Art.-Nr.: 49914605  
EAN-Code: 4009319146054  
Einhell by kwb



Schleifpapier-Set 150mm, 3-tlg  
Stand-Bandschleifer-Zubehör  
Art.-Nr.: 49492074  
EAN-Code: 4009314920741  
Einhell by kwb