

Die Zyklus Metal Knarre Switch, 1/2"



EAN:	4013288173973	Abmessung:	325x140x65 mm
Teilenr:	05004081001	Gewicht:	2927 g
Artikel-Nr:	8100 SC 11	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html

Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/2"

Zyklop Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklop Metal Switch das richtige Werkzeug.

Schlank



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html

Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Metal Knarre Switch, 1/2"

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Take it easy Werkzeugfinder




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html



Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Die Zyklus Metal Knarre Switch, 1/2"

Satz-Inhalt:



8004 C Zyklus Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

	05004064001	1x 1/2" x 281 mm
		



8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x 3/8" x 37 mm
	05003619001	1x 7/16" x 37 mm
	05003620001	1x 1/2" x 37 mm
	05003621001	1x 9/16" x 37 mm
	05003622001	1x 19/32" x 37 mm
	05003623001	1x 5/8" x 37 mm
	05003624001	1x 11/16" x 37 mm
	05003625001	1x 3/4" x 37 mm
	05003626001	1x 25/32" x 37 mm
	05003627001	1x 13/16" x 37 mm



8794 LC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003638001	1x 1/2" x 250 mm
		



8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x 1/2" x 52 mm
		



8784 C2 Zyklus-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x 5/16" x 1/2" x 50 mm
		

851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm

	05057710001	1x PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x PH 3 x 32 mm

867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm

	05066901001	1x TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x TX 25 x 35 mm
	05066905001	1x TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x TX 50 x 35 mm
	05066902001	1x TX 27 x 35 mm
	05066925001	1x TX 55 x 35 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html

Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 11 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/2"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html



Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Die Zyklus Metal Knarre Switch, 1/2"

Satz-Inhalt:



8004 C Zyklus Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

	05004064001	1x 1/2" x 281 mm
		



8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x 3/8" x 37 mm
	05003619001	1x 7/16" x 37 mm
	05003620001	1x 1/2" x 37 mm
	05003621001	1x 9/16" x 37 mm
	05003622001	1x 19/32" x 37 mm
	05003623001	1x 5/8" x 37 mm
	05003624001	1x 11/16" x 37 mm
	05003625001	1x 3/4" x 37 mm
	05003626001	1x 25/32" x 37 mm
	05003627001	1x 13/16" x 37 mm



8794 LC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003638001	1x 1/2" x 250 mm
		



8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x 1/2" x 52 mm
		



8784 C2 Zyklus-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x 5/16" x 1/2" x 50 mm
		

851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm

	05057710001	1x PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x PH 3 x 32 mm

867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm

	05066901001	1x TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x TX 25 x 35 mm
	05066905001	1x TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x TX 50 x 35 mm
	05066902001	1x TX 27 x 35 mm
	05066925001	1x TX 55 x 35 mm

840/2 Z Bits, 7/32" x 30 mm

		1x 7/32" x 30 mm
		1x 1/4" x 30 mm
		1x 5/16" x 30 mm
		1x 3/8" x 30 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html

Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 11 Zyklus Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Die Zyklus Metal Knarre Switch, 1/2"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_2_8100_sc_11.html

Wera - 8100 SC 11
05004081001 - 4013288173973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de