

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 107 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288188922 | Abmessung: | 175x44x22 mm |
| Teilenr: | 05003069001 | Gewicht: | 53 g |
| Artikel-Nr: | 8767 B HF | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003069001 - 4013288188922

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.






Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003069001 - 4013288188922

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 05003059001 | TX 10 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003060001 | TX 15 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003061001 | TX 20 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003062001 | TX 25 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003063001 | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003064001 | TX 27 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003065001 | TX 27 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003066001 | TX 30 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003067001 | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003068001 | TX 40 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003069001 | TX 40 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003070001 | TX 45 | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003071001 | TX 45 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003072001 | TX 50 | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003073001 | TX 50 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus-knarren_3_8_zyklus-knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
 05003069001 - 4013288188922

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de