



<b>EAN:</b>	4013288163943	<b>Abmessung:</b>	154x13x13 mm
<b>Teilenr:</b>	05003443001	<b>Gewicht:</b>	29 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK 62 iS PH/S	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000



- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende PlusMinus-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Kombinationsprofil Schlitz und Phillips, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

#### Weblink

Wera - KK 62 iS PH/S  
05003443001 - 4013288163943

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**




Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

**PlusMinus Werkzeuge**



Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

**VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser**




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

**VDE-Wechselklingen 154 mm lang**



Passend für Kraftform Handhalter 7400 VDE, 827 T i und 817 VDE.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

			
		mm	inch
05003442001	# 1	154	6 1/16"
05003443001	# 2	154	6 1/16"

**Weblink**

Wera - KK 62 iS PH/S  
05003443001 - 4013288163943

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de