

8003 B Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm

Die Zyklus Metal Knarre Push, 3/8"



EAN:	4013288174031	Abmessung:	305x50x28 mm
Teilenr:	05004033001	Gewicht:	334 g
Artikel-Nr:	8003 B	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4,7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Sichere Nussfixierung
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarrretierung

Knarre Zyklus Metal mit Durchsteckvierkant. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant erstmals auch mit einer sicheren Nussverriegelungsfunktion. Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 B Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm

Die Zyklus Metal Knarre Push, 3/8"



Die Knarre Zyklus Metal Push




Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.

Schlank




Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Vierkant




Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.

Doppelklingenverzahnung



Durch die Doppelklingenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 B Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm

Die Zyklus Metal Knarre Push, 3/8"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm



mm



mm

05004033001	3/8"	222,0	27	29
-------------	------	-------	----	----

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_metal_knarre_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de