

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 8 x 38,5 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288188779 | <b>Abmessung:</b>     | 105x44x22 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003039001   | <b>Gewicht:</b>       | 49 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8740 B HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_3\\_8\\_8740\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html)

Wera - 8740 B HF  
05003039001 - 4013288188779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 8 x 38,5 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für  
Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_3\\_8\\_8740\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html)







Wera - 8740 B HF  
05003039001 - 4013288188779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 8 x 38,5 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | mm   | mm  | mm  |
| 05003030001        | 3,0   | -   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003031001        | 4,0   | -   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003032001        | 4,0   | -   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003033001        | 5,0   | -   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003034001        | 5,0   | -   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003035001        | 6,0   | -   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003036001        | 6,0   | -   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003037001        | 7,0   | -   | 38,5  | 12,0   | 17,5  | 12,5  |
| 05003038001        | 7,0   | -   | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |
| <b>05003039001</b> | <b>8,0</b>  | <b>-</b>  | <b>38,5</b>   | <b>12,0</b>  | <b>17,5</b>   | <b>12,5</b>   |
| 05003040001        | 8,0   | -   | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |
| 05003041001        | 9,0   | -   | 38,5  | 12,0   | 17,5  | 12,5  |
| 05003042001        | 9,0   | -   | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |
| 05003043001        | 10,0  | -   | 38,5  | 12,0   | 17,5  | 12,5  |
| 05003044001        | 10,0  | -   | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |
| 05003080001        | -   | 1/8"  | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003081001        | -   | 1/8"  | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003082001        | -   | 9/64"   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003083001        | -   | 5/32"   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003084001        | -   | 5/32"   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003085001        | -   | 3/16"   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003087001        | -   | 7/32"   | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003086001        | -   | 3/16"   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003088001        | -   | 7/32"   | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003089001        | -   | 1/4"  | 35,0  | 12,0   | 17,5  | 9,0   |
| 05003090001        | -   | 1/4"  | 107,0   | 12,0   | 17,5  | 81,0  |
| 05003091001        | -   | 5/16"   | 38,5  | 12,0   | 17,5  | 12,5  |
| 05003092001        | -   | 5/16"   | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |
| 05003093001        | -   | 3/8"  | 38,5  | 12,0   | 17,5  | 12,5  |
| 05003094001        | -   | 3/8"  | 100,0   | 12,0   | 17,5  | 74,5  |

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_3\\_8\\_8740\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html)

Wera - 8740 B HF  
05003039001 - 4013288188779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de