

102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 7 x 61 mm

Serie Schonhämmer



EAN:	4013288001559	Abmessung:	380x125x60 mm
Teilenr:	05000535001	Gewicht:	1200 g
Artikel-Nr:	102	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82052000

- Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
- Schonhammer mit Hammerkopf aus Uretan; mittelhart
- Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau
- Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
- Hochwertiges Eschenholz

Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus mittelhartem Uretan. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Karosseriebau, Maschinenbau, KFZ-Bereich.

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html

Wera - 102
05000535001 - 4013288001559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Breites Anwendungsspektrum



In weicher, mittelharter und harter Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum vom Allroundeinsatz bis hin zur splitterfreien Bearbeitung scharfkantiger Werkstücke.

Hammerstiele aus Eschen-Holz



Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert.

Farbleitsystem



Farbleitsystem • Gelb = Für Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung. • Rot = Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau. • Weiß = Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau.

Sichere Verbindung



Die zweiseitig-konische Konstruktion schafft eine unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.

Variabel



Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html

Wera - 102

05000535001 - 4013288001559

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0




E-Mail: info@wera.de

102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 7 x 61 mm

Serie Schonhämmer



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	#	mm	mm	mm
05000505001	1	23,0	76,0	250,0
05000510001	2	28,0	87,0	265,0
05000515001	3	33,0	96,0	280,0
05000520001	4	36,0	102,0	290,0
05000525001	5	41,0	108,0	320,0
05000530001	6	51,0	117,0	340,0
05000535001	7	61,0	131,0	380,0

Weblink

https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html

Wera - 102

05000535001 - 4013288001559

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de