

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 1/4" x 28 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



EAN:	4013288189912	Abmessung:	95x47x20 mm
Teilenr:	05003388001	Gewicht:	22 g
Artikel-Nr:	8740 A HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003388001 - 4013288189912

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html







Wera - 8740 A HF
05003388001 - 4013288189912

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für
 Innensechskantschrauben, 1/4" x 28 mm
 Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003332001	3,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	4,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	4,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	5,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	5,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	6,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	6,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	7,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003342001	7,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003339001	8,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	8,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003383001	-	1/8"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003384001	-	9/64"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003385001	-	5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003386001	-	3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003387001	-	7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003388001	-	1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003389001	-	5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
 05003388001 - 4013288189912

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de