

8100 SC 9 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"



EAN:	4013288173997	Abmessung:	325x150x70 mm
Teilenr:	05004079001	Gewicht:	2908 g
Artikel-Nr:	8100 SC 9	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig


Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"

Satz-Inhalt:


8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
05003627001	1x	13/16" x 37 mm	


8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------


8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
--	-------------	----	--------------


8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------


851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm

	05058010001	1x	PZ 2 x 32 mm
	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm

867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_speed_knarre_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 9 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"



840/2 Z Bits, 7/32" x 30 mm



- 1x 7/32" x 30 mm
- 1x 1/4" x 30 mm
- 1x 5/16" x 30 mm
- 1x 3/8" x 30 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de