

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 6 x 35 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



EAN:	4013288188663	Abmessung:	102x44x22 mm
Teilenr:	05003035001	Gewicht:	34 g
Artikel-Nr:	8740 B HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003035001 - 4013288188663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 6 x 35 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für
Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html







Wera - 8740 B HF
05003035001 - 4013288188663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 6 x 35 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003030001	3,0	-	35,0	12,0	17,5	9,0
05003031001	4,0	-	35,0	12,0	17,5	9,0
05003032001	4,0	-	107,0	12,0	17,5	81,0
05003033001	5,0	-	35,0	12,0	17,5	9,0
05003034001	5,0	-	107,0	12,0	17,5	81,0
05003035001	6,0	-	35,0	12,0	17,5	9,0
05003036001	6,0	-	107,0	12,0	17,5	81,0
05003037001	7,0	-	38,5	12,0	17,5	12,5
05003038001	7,0	-	100,0	12,0	17,5	74,5
05003039001	8,0	-	38,5	12,0	17,5	12,5
05003040001	8,0	-	100,0	12,0	17,5	74,5
05003041001	9,0	-	38,5	12,0	17,5	12,5
05003042001	9,0	-	100,0	12,0	17,5	74,5
05003043001	10,0	-	38,5	12,0	17,5	12,5
05003044001	10,0	-	100,0	12,0	17,5	74,5
05003080001	-	1/8"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003081001	-	1/8"	107,0	12,0	17,5	81,0
05003082001	-	9/64"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003083001	-	5/32"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003084001	-	5/32"	107,0	12,0	17,5	81,0
05003085001	-	3/16"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003087001	-	7/32"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003086001	-	3/16"	107,0	12,0	17,5	81,0
05003088001	-	7/32"	107,0	12,0	17,5	81,0
05003089001	-	1/4"	35,0	12,0	17,5	9,0
05003090001	-	1/4"	107,0	12,0	17,5	81,0
05003091001	-	5/16"	38,5	12,0	17,5	12,5
05003092001	-	5/16"	100,0	12,0	17,5	74,5
05003093001	-	3/8"	38,5	12,0	17,5	12,5
05003094001	-	3/8"	100,0	12,0	17,5	74,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003035001 - 4013288188663

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de