

8006 SC 1 Zyklus Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 13-teilig

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"



EAN:	4013288182159	Abmessung:	325x150x75 mm
Teilenr:	05004090001	Gewicht:	2624 g
Artikel-Nr:	8006 SC 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen
- Nüsse mit Haltefunktion und Farbkennzeichnung nach Größen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge

Zyklus Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch. Mit Knarre Zyklus Hybrid, Hybrid-Griffverlängerung, Verlängerung und 10 Nüssen



Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Kraftform




Der mehrkomponentige Griff basiert auf der bewährten Kraftform Griffform und ist speziell für Druck- und Zugbelastung optimiert worden.

Mehr Kraftübertragung



Größere Gesamtlänge für mehr Kraftübertragung.

Hybrid Verlängerung




Mit der Verlängerung kann noch mehr Kraft übertragen werden.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 SC 1 Zyklus Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 13-teilig

Die Zyklus Hybrid Knarre, 1/2"

Satz-Inhalt:

8006 C Zyklus Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 281 mm

 05003780001 1x 1/2" x 281 mm




8797 C Zyklus Hybrid Verlängerung, 271 mm

05003781001 1x 271 mm




8794 LC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

 05003638001 1x 1/2" x 250 mm



8790 HMC HF Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 10 x 37 mm

 05003730001 1x 10 x 37 mm
05003731001 1x 11 x 37 mm
05003732001 1x 12 x 37 mm
05003733001 1x 13 x 37 mm
05003734001 1x 14 x 37 mm
05003735001 1x 15 x 37 mm
05003736001 1x 16 x 37 mm
05003737001 1x 17 x 37 mm
05003738001 1x 18 x 37 mm
05003739001 1x 19 x 37 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_hybrid_knarre_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de