

8740 A Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben, 5/64" x 28 mm

Zyklus Knarren Zubehör, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288189820	<b>Abmessung:</b>	94x44x20 mm
<b>Teilenr:</b>	05003380001	<b>Gewicht:</b>	19 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8740 A	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a.html)

Wera - 8740 A  
05003380001 - 4013288189820

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder









Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003330001	2,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003331001	2,5	-	28,0	12,0	12,5	11,0
<b>05003380001</b>	-	<b>5/64"</b>	<b>28,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>11,0</b>
05003381001	-	3/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003382001	-	7/64"	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a.html)

Wera - 8740 A  
 05003380001 - 4013288189820

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de