



<b>EAN:</b>	4013288018007	<b>Abmessung:</b>	161x26x26 mm
<b>Teilenr:</b>	05018260001	<b>Gewicht:</b>	34 g
<b>Artikel-Nr:</b>	932 A	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wera Schraubendreher zum Schrauben und Lösen von Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)


Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Integrierte Schlagkappe



Schraubendreher werden häufig als Meißel missbraucht. Das ist gefährlich. Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Wera Schraubmeißel: Der Schraubendreher, wenn es hart zur Sache geht!



Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Dennoch gilt grundsätzlich: Schutzbrille tragen!

### Durchgehende Klinge



Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge.

### Sechskantschlüsselhilfe



Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Wera Black Point Spitze**



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

**Kraftform**




Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

**Schnelles Umgreifen**




Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

**Abrollschutz**



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
<b>05018260001<sup>1)</sup></b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>9/64"</b>	<b>3 1/8"</b>
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe  
 2) Kraftform, mit Abrollschutz, 1-komponentig

**Weblink**  
[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
 05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de