

# 8100 SA 9 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 28-teilig

## Zyklus Speed Knarre, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288173843	<b>Abmessung:</b>	205x110x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05004019001	<b>Gewicht:</b>	842 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SA 9	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041200

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_9.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_9.html)

Wera - 8100 SA 9  
05004019001 - 4013288173843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_9.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_9.html)

Wera - 8100 SA 9  
05004019001 - 4013288173843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_9.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_9.html)



Wera - 8100 SA 9  
05004019001 - 4013288173843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:



**8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm**

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
			



**8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 3/16" x 23 mm**

	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
			



**8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003526001	1x	1/4" x 150 mm
			


**8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm**

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			


**8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
			


**851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm**

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm


**855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm**

	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm

**867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm**

	05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

**840/4 Z Bits, 5/32" x 50 mm**

	05135096001	1x	5/32" x 50 mm
	05135097001	1x	3/16" x 50 mm
	05135098001	1x	7/32" x 50 mm
	05135099001	1x	1/4" x 50 mm

**Weblink**


[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_9.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_9.html)

Wera - 8100 SA 9  
05004019001 - 4013288173843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_9.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_9.html)

Wera - 8100 SA 9  
05004019001 - 4013288173843

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)