


8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"



EAN:	4013288190987	Abmessung:	196x93x48 mm
Teilenr:	05003756001	Gewicht:	557 g
Artikel-Nr:	8100 SA 12 HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- 13 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html


Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.




Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklus Metal Switch das richtige Werkzeug.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"




Steckschlüsseinsatz mit
Haltefunktion für
Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Sicherer Halt und leichte
Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Mautschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Die Zyklop Metal Knarre Switch



Besonders schlank. Langer Hebel.
Mit Umschalthebel.

Webink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html


Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig**
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"


Satz-Inhalt:


8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm

	05004004001	1x 1/4" x 141 mm
---	-------------	------------------





8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003526001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------





8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm


	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
---	-------------	-----------------




8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 5 x 23 mm

	05003719001	1x 5 x 23 mm
	05003720001	1x 5,5 x 23 mm
	05003721001	1x 6 x 23 mm
	05003722001	1x 7 x 23 mm
	05003723001	1x 8 x 23 mm
	05003725001	1x 10 x 23 mm
	05003726001	1x 11 x 23 mm
	05003727001	1x 12 x 23 mm
	05003728001	1x 13 x 23 mm

Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

	05050005001	1x 14 x 43 mm
---	-------------	---------------



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

		1x 120 x 50 mm
---	--	----------------

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de