

Kraftform Kompakt Turbo 1, 19-teilig

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214614	Abmessung:	195x133x75 mm
Teilenr:	05057482001	Gewicht:	751 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Turbo 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für z. B. Holzverschraubung mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment z. B. bei Verschraubungen in Holz sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden.




Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schneller schrauben



Die Konstruktion des Kraftform Turbo ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung speziell für leichtgängige Verschraubungen - ohne Strom!

Mit und ohne Turbo



Die Turbo-Funktion kann bei Bedarf durch einfachen Knopfdruck aktiviert werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment z. B. bei Verschraubungen in Holz sowie zur Feinjustierung.

Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl




Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben.

Das Griff/Wechselklingen-System



Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Bits eingesetzt werden.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Weblink



https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614



Kraftform Kompakt Turbo

Satz-Inhalt:



826 T Kraftform Turbo Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 146 mm

	05057480001	1x	1/4" x 146 mm
			



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001	1x	PH 3 x 89 mm



855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001	1x	PZ 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm

	05060186001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060187001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060189001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060191001	1x	TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm


	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001	1x	6 x 89 mm

800/4 Z Bits, 0,8 x 4 x 89 mm

	05059480001	1x	0,8 x 4 x 89 mm
	05059488001	1x	1 x 5,5 x 89 mm
	05059490001	1x	1,2 x 6,5 x 89 mm

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de