

# 1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, 0 x 40 mm

Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288181190	<b>Abmessung:</b>	157x13x13 mm
<b>Teilenr:</b>	05030083001	<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Artikel-Nr:</b>	1572 ESD	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Schraubendreher für Microstix® Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $\leq 10^9$  Ohm
- Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix®-Schrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit ergonomischem Kraftform Micro-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030083001 - 4013288181190

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie ESD

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^9$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink






[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030083001 - 4013288181190

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
<b>05030083001</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>1 9/16"</b>
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030083001 - 4013288181190

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)