

# 300 Hex Drehmomentindikator, 2,5 x 2,0 Nm

## Serie Drehmomentindikatoren



<b>EAN:</b>	4013288096432	<b>Abmessung:</b>	170x37x37 mm
<b>Teilenr:</b>	05027911001	<b>Gewicht:</b>	126 g
<b>Artikel-Nr:</b>	300 Hex	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
- Deutlich hör- und spürbares Übrerrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
- Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Hex-Plus Profil, bei dem rundgedrehte Schraubenköpfe vermieden werden. Die Black Point Spitze bietet hohen Korrosionsschutz und präzise Passgenauigkeit.


### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Drehmomentindikatoren



Die Wera Drehmomentindikatoren sind werkseitig mit den von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen Werten voreingestellt. Diese Anzugswerte sind für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskantschrauben auf die jeweilige Schraubengröße bezogen. Drehmomentindikatoren sorgen für sichere und leicht lösbare Schraubverbindungen. Präzision:  $\pm 10\%$

Für schwer zugängliche Schrauben



Schlanke, auf 4 mm überdrehte Sechskantklingen für schwer zugängliche Schrauben.

Manipulationsgeschützt



Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt.

Weblink


[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Drehmomentindikatoren

### Hör- und spürbares Überrassten



Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

### Kraftform-Griff



Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		Nm	ft. lb.					
				mm	mm	mm	mm	inch
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
<b>05027911001</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>
05027912001	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_drehmomentindikatoren\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_drehmomentindikatoren_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de