

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion. - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.



EAN:	4013288155306	Abmessung:	190x135x55 mm
Teilenr:	05051041001	Gewicht:	545 g
Artikel-Nr:	KK 60 RA Imperial	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Ratschenfunktion
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche. Mit 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern. 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und blitzschnellen Bit-Wechsel. Magnetisch. Auch für den direkten Maschinenanschluss geeignet.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion. - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.

**816 RA
Ratschenschraubendreher**



Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Feine Justierung



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.

Richtungswechsel




Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

Feinverzahnung




44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:

816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4" x 142 mm

 05051461001 1x 1/4" x 142 mm




851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm
 05059795001 1x PH 3 x 89 mm




867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm




800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm




840/4 Z Bits, 3/32" x 89 mm

 05059661001 1x 3/32" x 89 mm
 05059663001 1x 1/8" x 89 mm
 05059665001 1x 5/32" x 89 mm
 05059666001 1x 3/16" x 89 mm



868/4 Innenvierkant Bits, # 1 x 89 mm

 05134800001 1x # 1 x 89 mm
 05134801001 1x # 2 x 89 mm
 05134802001 1x # 3 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
 05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de