


**367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen, 4-teilig**  
Kraftform Plus – Serie 300



<b>EAN:</b>	4013288138378	<b>Abmessung:</b>	420x81x42 mm
<b>Teilenr:</b>	05028074001	<b>Gewicht:</b>	572 g
<b>Artikel-Nr:</b>	367/4 TORX® HF extra lang	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion und extra langer 300 mm Klinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

4-teiliges Schraubendrehereset von Wera. Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene, schwierig zu erreichende Arbeitssituationen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_367\\_4\\_torx\\_hf\\_extra\\_lang.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html)

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang  
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Das TORX® HF Profil**



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

**Mit 300 mm langen Klingen**



Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.

**Kraftform**



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

**An die Hand angepasst**



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

**Schnelles Umgreifen**



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

**Große Kontaktfläche**



Die große Kontaktfläche - mit besonders hoher Reibung zu den Weichzonen - ergibt eine hohe Drehmomentübertragung, ohne durch Kanten verursachte Druckstellen.

**Griffkennzeichnung**



Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

**Abrollschutz**



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_367\\_4\\_torx\\_hf\\_extra\\_lang.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html)

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang  
 05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen, 4-teilig**  
Kraftform Plus – Serie 300



**Satz-Inhalt:**

**367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 20 x 300 mm**



05028070001	1x	TX 20 x 300 mm
05028071001	1x	TX 25 x 300 mm
05028072001	1x	TX 27 x 300 mm
05028073001	1x	TX 30 x 300 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_300\\_367\\_4\\_torx\\_hf\\_extra\\_lang.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html)

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang  
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)