

Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288194787	<b>Abmessung:</b>	250x205x50 mm
<b>Teilenr:</b>	05030180001	<b>Gewicht:</b>	341 g
<b>Artikel-Nr:</b>	1550/6 ESD	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $\leq 10^9$  Ohm
- Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendrehersatz. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.



**Weblink**  
[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
 05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD Werkzeuge



Bei der Verschraubung von Elektronikkomponenten (wie z. B. in Smartphones und Tablet-PCs) dürfen keine elektrostatischen Entladungen auftreten, da diese Fehlfunktionen bis hin zu einem Totalausfall verursachen können. Daher sind elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge unabdingbar.




Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^9$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Satz-Inhalt:

#### 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 000 x 40 mm



05030117001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 000 x 40 mm
05030118001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 00 x 40 mm
05030119001 <sup>3)</sup>	1x	PH 0 x 40 mm

- 1) Optimierte für japanische PH-Schrauben
- 2) Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
- 3) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

#### 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,35 x 2,5 x 40 mm



05030108001	1x	0,35 x 2,5 x 40 mm
-------------	----	--------------------

#### 1567 IPR TORX PLUS® ESD Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm



05030135001 <sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 40 mm
---------------------------	----	---------------

- 1) Ohne Bohrung

#### 1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, m x 40 mm



05030080001	1x	m x 40 mm
-------------	----	-----------

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1550\\_6\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1550_6_esd.html)

Wera - 1550/6 ESD  
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)