

Kraftform Kompakt 60 KK, 17-teilig

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288165503	Abmessung:	155x130x55 mm
Teilenr:	05059294001	Gewicht:	476 g
Artikel-Nr:	KK 60 KK	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Falttasche mit 89 mm langen Bits
- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Kugelkopf-Bits erlauben das Schwenken der Werkzeugachse

Falttasche mit 89 mm langen Kugelkopf-Bits, die das Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse ermöglichen. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Für stationäre und mobile Einsätze



Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen oder Kunststoffboxen.




Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Für Hand- und Maschinenverschraubung




Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Kugelpopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:

816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm
 05059795001 1x PH 3 x 89 mm




855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
 05060043001 1x PZ 3 x 89 mm




867/4 KK TORX® Bits, TX 10 x 89 mm

 05059700001 1x TX 10 x 89 mm
 05059701001 1x TX 15 x 89 mm
 05059702001 1x TX 20 x 89 mm
 05059703001 1x TX 25 x 89 mm
 05059704001 1x TX 30 x 89 mm
 05059705001 1x TX 40 x 89 mm



842/4 Bits, 3 x 89 mm

 05059680001 1x 3 x 89 mm
 05059681001 1x 4 x 89 mm
 05059682001 1x 5 x 89 mm
 05059683001 1x 6 x 89 mm



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK
 05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de