



EAN:	4013288214638	Abmessung:	210x132x82 mm
Teilenr:	05057484001	Gewicht:	803 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Turbo i 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).



Weblink


https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Schneller schrauben




Die Konstruktion des Kraftform Turbo ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung speziell für leichtgängige Verschraubungen - ohne Strom!

Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl



Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben.

Das Griff/Wechselklingen-System



Der Kraftform Turbo ist mit seiner 9 mm Aufnahme für alle Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen geeignet. Das "Halter/Wechselklingen-System" steht für flexibles Arbeiten bei vielen Schraubenprofilen.

Stückgeprüft




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Mit und ohne Turbo



Die Turbo-Funktion kann bei Bedarf durch einfachen Knopfdruck aktiviert werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16-teilig

Kraftform Kompakt Turbo

Satz-Inhalt:

827 T i Kraftform Turbo Handhalter, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001

1x PH 1 x 154 mm

05003414001

1x PH 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



05003455001

1x PZ 1 x 154 mm

05003456001

1x PZ 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001

1x # 1 x 154 mm

05003448001

1x # 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001

1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001

1x TX 15 x 154 mm

05003438001

1x TX 20 x 154 mm

05003439001

1x TX 25 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm



05003400001

1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16-teilig

Kraftform Kompakt Turbo



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm



05003406001	1x	0,6 x 3,5 x 154 mm
05003407001	1x	0,8 x 4 x 154 mm
05003408001	1x	1 x 5,5 x 154 mm

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm



1x	120 x 50 mm
----	-------------

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de