



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288196019 | Abmessung: | 122x83x15 mm |
| Teilenr: | 05078609001 | Gewicht: | 67 g |
| Artikel-Nr: | 7770 | Ursprungsland: | TW |
| | | Zolltarifnr.: | 82079099 |

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7770.html

Wera - 7770
05078609001 - 4013288196019

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Einsteckwerkzeuge

Antrieb 9x12 mm

Chrom-Vanadium

Mit Stiftsicherung



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.










Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 05078600001 | 9x12 | 7 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078601001 | 9x12 | 8 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078602001 | 9x12 | 9 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078603001 | 9x12 | 10 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078604001 | 9x12 | 11 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078605001 | 9x12 | 12 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 |
| 05078606001 | 9x12 | 13 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078607001 | 9x12 | 14 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078608001 | 9x12 | 15 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078609001 | 9x12 | 16 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078610001 | 9x12 | 17 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078611001 | 9x12 | 18 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |
| 05078612001 | 9x12 | 19 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 |

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschuessel_serie_einsteckwerkzeuge_7770.html

Wera - 7770
05078609001 - 4013288196019

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de