

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



EAN:	4013288188335	Abmessung:	230x120x82 mm
Teilenr:	05135906001	Gewicht:	845 g
Artikel-Nr:	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- 16-teilig

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft




Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Gute Ablesbarkeit des Skalenswerts. Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm EN ISO 6789.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

Hör- und spürbares Überrassten




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Einsetzen der Klinge



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

Entnahme der Klinge



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



Satz-Inhalt:

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



05074750001

1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001

1x PH 1 x 154 mm

05003414001

1x PH 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



05003455001

1x PZ 1 x 154 mm

05003456001

1x PZ 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001

1x # 1 x 154 mm

05003448001

1x # 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001

1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001

1x TX 15 x 154 mm

05003438001

1x TX 20 x 154 mm

05003439001

1x TX 25 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm



05003400001

1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher




Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm



05003406001	1x	0,6 x 3,5 x 154 mm
05003407001	1x	0,8 x 4 x 154 mm
05003408001	1x	1 x 5,5 x 154 mm

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de