



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288196217 | Abmessung: | 122x83x15 mm |
| Teilenr: | 05078626001 | Gewicht: | 56 g |
| Artikel-Nr: | 7771 | Ursprungsland: | TW |
| | | Zolltarifnr.: | 82079099 |

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7771.html

Wera - 7771
05078626001 - 4013288196217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Einsteckwerkzeuge

Antrieb 9x12 mm

Chrom-Vanadium

Mit Stiftsicherung



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.




Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05078620001 | 9x12 | 7 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 |
| 05078621001 | 9x12 | 8 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 |
| 05078622001 | 9x12 | 9 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 |
| 05078623001 | 9x12 | 10 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 |
| 05078624001 | 9x12 | 11 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 |
| 05078625001 | 9x12 | 12 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078626001 | 9x12 | 13 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078627001 | 9x12 | 14 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078628001 | 9x12 | 15 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078629001 | 9x12 | 16 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078630001 | 9x12 | 17 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078631001 | 9x12 | 18 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078632001 | 9x12 | 19 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 |
| 05078633001 | 9x12 | 21 | 17,5 | 51,0 | 34,0 | 33,0 | 15,0 |

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7771.html

Wera - 7771

05078626001 - 4013288196217

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de