


Zyklus Mini 1



EAN:	4013288144638	Abmessung:	180x60x16 mm
Teilenr:	05073230001	Gewicht:	126 g
Artikel-Nr:	8001 A SB	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82041100


- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubensituationen

Die Wera Bit-Ratsche. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubensituationen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Für 1/4" Bit- und Nussaufnahme.

Die Zyklus Mini Knarren

Kleiner Rückholwinkel

Schnelles Schrauben




Zyklus Mini



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.



Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.



Rändelrad für schnelles Schrauben.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Umschaltbar



Einfache
Links/Rechtsumschaltung.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle
besonders engen
Einbausituationen.

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklus Mini hält mindestens
65 Nm aus, das ist weit mehr, als
man normalerweise an Kraft auf so
ein kleines Werkzeug übertragen
kann.

Welche Verbindungsteile kann ich auf den Zyklus Mini 1 aufstecken?



Bits und Nüsse. Bits kann ich
direkt aufstecken. Ich kann auch
erst einen Halter einstecken, der
dann den Bit führt. Dieser dient
dann ebenfalls als Verlängerung
mit freilaufender Führungshülse.
Für Nüsse brauche ich einen
Adapter 1/4" Sechskant auf
Vierkant, z. B. Wera 870/1 (im Bit-
Check und bei der einzelnen Bit-
Ratsche im Set enthalten).

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklus Mini 1 SB Bit-Ratsche 1/4", mit 1/4"-Antrieb, 2-teilig

Zyklus Mini 1



Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de