

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig

Wera 2go



EAN:	4013288221278	Abmessung:	370x345x140 mm
Teilenr:	05134025001	Gewicht:	7300 g
Artikel-Nr:	Wera 2go E 1	Ursprungsland:	DE (05)
		Zolltarifnr.:	82032000

- Umfangreiches 73-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Elektroinstallationen im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-teiliges Griff-/Wechselklingen VDE-Set) für 4-fache Schraubgeschwindigkeit und Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed Knarrensatz (1/4", 28-teilig)
- Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig)
- Mit Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE Schraubendrehern - davon 2 mit Edelstahlklinge zur Vermeidung von Fremdrost bei Edelstahlobjekten

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallationen mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schnelldreher




Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Niedriger Rückschwenkwinkel



Über die Eckweitenprismen im Maul wird ein Rückschwenkwinkel von nur 30° ermöglicht.

Weblink


https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

Wera Edelstahlwerkzeuge.



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbofunktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).

Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig



Wera 2go

Satz-Inhalt:

Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig

05004351001 1x 3-teilig



8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig



05004016001 1x 28-teilig



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig



05022210001 1x 9-teilig



Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16-teilig



05057484001 1x 16-teilig



932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm



05018266001 1x 1,2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm



05022734001 1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 2 x 100 mm



05022741001 1x PZ 2 x 100 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm

05006125001 1x 1,2 x 6,5 x 150 mm



160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm

05006440001 1x 0,6 x 3,5 x 100 mm



6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



KNIPEX® Kombizange 160 mm 01 06 160

1x KNIPEX® Kombizange 160 mm 01 06 160



KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider 14 26 160

1x KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider 14 26 160



KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200

1x KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200



KNIPEX® Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250

1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250



KNIPEX® Kabelmesser 98 52

1x KNIPEX® Kabelmesser 98 52



KNIPEX® ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01

1x KNIPEX® ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01



PUK® 2200 Kleinsägebogen

1x PUK® 2200 Kleinsägebogen



Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202

1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775

1x STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775



STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281

1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281



STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104

1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104



PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400

1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400



Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00

1x Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00



Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00

1x Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00



Weblink

https://products.wera.de/de/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de