

## Serie Kraftform Micro



<b>EAN:</b>	4013288032331	<b>Abmessung:</b>	157x13x13 mm
<b>Teilenr:</b>	05118116001	<b>Gewicht:</b>	18 g
<b>Artikel-Nr:</b>	2069 Micro	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html)

Wera - 2069 Micro  
 05118116001 - 4013288032331

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

**Kraftform Micro Griff**




Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

**Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher**




Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

**Die Präzisionszone**




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

**Die Kraftzone**




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

**Die Schnelldrehzone**



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

**Take it easy Werkzeugfinder**



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Anwendungsgebiete**



Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer







**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html)

Wera - 2069 Micro  
05118116001 - 4013288032331

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118108001	1,5	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118109001	1,8	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118110001	2,0	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118112001	2,5	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118114001	3,0	-	60	97	5,7	2 3/8"
<b>05118116001</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>5,7</b>	<b>2 3/8"</b>
05118118001	3,5	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118120001	4,0	-	60	97	5,7	2 3/8"
05118122001	4,5	-	60	97	6,4	2 3/8"
05118124001	5,0	-	60	97	7,0	2 3/8"
05118126001	5,5	-	60	97	7,8	2 3/8"
05345281001	6,0	-	60	97	8,5	2 3/8"
05118128001	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"
05118130001	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"
05118132001	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"
05118134001	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"
05118136001	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"
05118135001	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"
05118137001	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"
05345282001	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_micro.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html)

Wera - 2069 Micro  
 05118116001 - 4013288032331

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de